



TYROLIT MUELAS CERÁMICAS 7 300X50X76,2 89A601I10AV217 (641286)



- Rectificado en frío
- Autoafilado
- Larga duración

Muela para rectificado en plano pendular, cerámico convencional/ Para aceros de baja aleación y no aleados



Muela para rectificado en plano pendular, cerámico convencional/ Para aceros de baja aleación y no aleados

Las muelas de rectificado pendulares se utilizan principalmente para el rectificado grueso y fino en la construcción de maquinaria y la construcción de moldes. El objetivo es lograr superficies de piezas de trabajo rectas y uniformes. El uso de muelas de rectificado superporosas y óxidos de aluminio especiales produce resultados óptimos en las superficies y un elevado arranque de material.

Se obtienen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de dureza y estructura, a la medida de aceros de baja aleación y no aleados.



 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.