

FLEXOMETRO BI-MATER. 3 MTS.C/FRENO REF.B316 MEDID (B316)

Precio sin IVA 2,12 €



- **Durabilidad Mejorada:** La combinación de ABS y Elastollan proporciona una resistencia superior a golpes y desgaste, asegurando una larga vida útil del producto.
- **Precisión de Medición:** Al ser de clase II, ofrece una precisión elevada, esencial para trabajos de construcción, carpintería o cualquier proyecto que requiera medidas exactas.
- **Confort en el Uso:** Su diseño ergonómico reduce la fatiga de la mano, permitiendo un uso prolongado sin incomodidad.
- **Seguridad Mejorada:** El material antideslizante minimiza el riesgo de accidentes, proporcionando un agarre firme incluso en condiciones húmedas o resbaladizas.



Certificación: Marcado de Conformidad CE, cumpliendo la directiva 2004/22/CE.

Garantía: 3 Años

El flexómetro Star ergonómico antideslizante de ABS y Elastollan, clase II es una herramienta esencial en el campo de la medición precisa.

Fabricado con materiales de alta calidad, combina durabilidad y comodidad en su diseño.

El ABS proporciona una carcasa robusta y resistente a impactos, mientras que el Elastollan añade una capa antideslizante, mejorando el agarre durante su uso.

La ergonomía de este flexómetro asegura una manipulación cómoda y segura, lo que es crucial para mediciones prolongadas o en condiciones difíciles.

Siendo de clase II, garantiza una alta precisión en las mediciones, ideal para profesionales que requieren exactitud.

Flexómetro de la gama STAR con estuche bimaterial.

Estuche de diseño ergonómico antideslizante compuesto de ABS y Elastollan de alta resistencia.

Botón de freno y clip de cintura.

Graduación Milimétrica.

Barniz de alta resistencia al desgaste, para una mayor duración del producto.

Todos nuestros flexómetros y cintas métricas llevan el Marcado de Conformidad CE, en cumplimiento de la directiva comunitaria 2004/22/CE.

Precisión Clase II

Recomendaciones de Uso:

Al medir, asegúrese de que el flexómetro esté completamente extendido y recto para garantizar precisión.

Evite doblar excesivamente la cinta métrica, ya que esto puede dañar su mecanismo interno.

Utilice la función de bloqueo para mantener una medida específica, lo que facilita el marcado o la comparación de medidas.

Al retraer la cinta, hágalo lentamente para evitar daños por un retroceso brusco.

Limpie la cinta con un paño seco después de cada uso, especialmente si se ha expuesto a la suciedad o la humedad.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Almacenar en un lugar seco y limpio para prevenir la corrosión o daños en la cinta métrica.

Evite la exposición a temperaturas extremas y a químicos agresivos que puedan deteriorar los materiales.

Realice revisiones periódicas de la cinta y el mecanismo de retracción para asegurar su correcto funcionamiento y precisión.



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.