

FLEXÓMETRO ANTI-CHOQUE 5 M X 25 MM - REF.70005 (70005)



- **Durabilidad Mejorada:** La combinación de ABS y Elastollan ofrece una resistencia superior a golpes y desgaste, lo que significa que el flexómetro puede soportar condiciones de trabajo difíciles y seguir funcionando de manera óptima.
- **Seguridad y Confort:** El recubrimiento antideslizante de Elastollan proporciona un agarre firme y cómodo, lo que aumenta la seguridad al evitar resbalones y caídas accidentales del flexómetro.
- **Mediciones Precisas:** Como un producto de clase II, este flexómetro asegura una alta precisión en las mediciones, lo que es crucial para proyectos que requieren exactitud en la medición.
- **Uso Prolongado Sin Fatiga:** El diseño ergonómico y el material antideslizante reducen la fatiga en la mano, permitiendo un uso prolongado sin incomodidad.



Certificación: Marcado de Conformidad CE, cumpliendo la directiva 2004/22/CE.

Garantía: 3 Años

El flexómetro clase II en ABS recubierto de Elastollan antideslizante es una herramienta de medición altamente funcional y duradera, diseñada para profesionales y aficionados al bricolaje.

Este tipo de flexómetro se destaca por su carcasa fabricada en ABS, un plástico muy resistente a impactos y desgastes, lo que garantiza una larga vida útil del producto.

Adicionalmente, está recubierto con Elastollan, un material antideslizante que mejora el agarre y la manejabilidad del flexómetro.

Esta característica es especialmente útil en ambientes de trabajo donde las manos pueden estar húmedas o engrasadas.

Flexómetro soft con estuche bimaterial anti-deslizante.

Estuche de diseño ergonómico, recubierto de Elastollan antideslizante.

Botón de freno con acabado antideslizante.

Equipado con clip de cintura.

Graduación Milimétrica.

Barniz de alta resistencia al desgaste, garantiza un mejor deslizamiento y una mayor duración del producto.

Todos nuestros flexómetros y cintas métricas llevan el Marcado de Conformidad CE, en cumplimiento de la directiva comunitaria 2004/22/CE.

Precisión Clase II

Recomendaciones de Uso:

Asegúrese de que la cinta esté limpia y libre de obstrucciones antes de usarla.

Evite estirar la cinta a su máxima longitud para prevenir desgaste prematuro.

Utilice el freno de la cinta para obtener mediciones más precisas y seguras.

Al medir, mantenga la cinta recta para evitar errores en la lectura.

Retracte la cinta lentamente después de usarla para evitar daños en el resorte interno.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpie la cinta regularmente con un paño seco para eliminar polvo y residuos.

Almacene el flexómetro en un lugar seco y alejado de la exposición directa al sol.

Evite el contacto con productos químicos o solventes que puedan dañar el material ABS o el recubrimiento de Elastollan.



 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.